

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 30
A = 100, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303012 16
GTIN	4067263002659
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. Oblika ADB.
S 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	16 mm
Zunanji Ø D	38 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Trn za rezkarje	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave