

**X.LT..ER-D41, SC6525, Velikost obračalne ploščice: 09mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 221927 09 |
| GTIN | 2050002058620 |
| Razred artikla | 28E |

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Velikost obračalne ploščice | 09 |
| Tip | ST1400 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLT090408-ER-D41 |
| Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$ | 2,01 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | SC6525 |
| Rezalni material | HM |
| Podajanje f_z na zob | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 340 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 260 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 210 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 155 m/min | P |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |