

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z zarezi za hladilni kanal, SK 40 A = 130, Ø vpenjanja D1: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302364 4
GTIN	4067263014324
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **S 4 režami hladilnega kanala na vpenjalni izvrtini.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Prednosti:

Izboljšano hlajenje neposredno na držalu orodja. **Olajša krčenje majhnih premerov orodja.**

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	17 mm
Ø D ₂	12 mm
Vpenjalni Ø D ₁	4 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 130

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Izvertina za hladilni kanal	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava