

**Garant**

**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 A = 100, Vpenjalni premer D1: 12mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303437 12
GTIN	4067263014430
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od premera 6).
- Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	32 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava