

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-E 50, Vpenjalni premer D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308035 5
GTIN	4067263014577
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.**

GARANT: – HSK funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje art. 354210–304755.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
Vpenjalni premer D ₁	5 mm
Zunanji Ø D	17 mm
Ø D ₂	12 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 50

Podatkovni list

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava