

**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice, PSC 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308517 16
GTIN	4067263014638
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice št. 308881–309434, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309680 oz. 613300, cev za hladilno sredstvo št. 309885 in nasadni ključ št. 309893.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885 in 309893.

z notranjim hlajenjem: da

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 16

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Previsna dolžina A	100 mm

Zunanji Ø D	28 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	16
Trn za rezkarje	PSC 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice