

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 40 kratka,  
Vpenjalni premer D1: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308560 14
GTIN	4067263014706
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

**Tehnični opis**

Vpenjalni $\varnothing D_1$	14 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji $\varnothing D$	34 mm
$\varnothing D_2$	27 mm

Trn za rezkarje	PSC 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava