

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 50 kratka, Vpenjalni premer D1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308562 10
GTIN	4067263014768
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	24 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Previsna dolžina A	75 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm

Trn za rezkarje	PSC 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava