


X.L...SR-D, SC3025, Velikost obračalne ploščice: 12mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221933 12
GTIN	4059782505711
Razred artikla	28E

Opis
Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	GG
Velikost obračalne ploščice	12
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW120508-SR-D
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	SC3025
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,3 - 2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	260 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		