



Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 8m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080241 8
GTIN	7391390097491
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

Vključno z **varnostno** jekleno hitro spojko art. 080285 in jeklenim nastavkom art. 080290.

Tehnični opis

Material	Spiralna cev iz poliuretana
Zunanji Ø cevi	16 mm
Barva	modra
Notranji Ø cevi	11 mm
Priključek nastavka	1/2 col
Priključek hitre spojke	1/2 col

Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Uporabna dolžina cevi	8 m
Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni zunanji navoj 1/2 col	080290 1/2
Varnostna spojkaZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col	080285 1/2