

**Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221908 63/4
GTIN	4059782505353
Razred artikla	28R

**Opis****Opis:**

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 1205
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	2,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	229919 (T15; 3,1Nm)
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	63 mm

Velikost obračalne ploščice	12
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	105 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	41,3 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,42 stopinj
Nastavitveni kot $\kappa$	12 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Vpenjalni vijak	229919
-----------------	--------