

**X.L...SR-D, SC3025, Velikost obračalne ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221933 16
GTIN	4059782505773
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	16
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	XELW160512-SR-D
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	SC3025
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	260 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		