

**Verižno dvigalo Tralift™, Nosilnost: 0,25t****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Jeklena konstrukcija. Valjčni in kroglični ležaji na vseh rotirajočih delih. Z avtomatsko tlačno bremensko zavoro. Za 360° vrtljiv, kovan kavelj za obešanje bremena.

Napotek:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

Tehnični opis

Normalna višina dviga	3 m
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	11 daN
Material ohišja	v celoti iz jekla
Nosilnost t	0,25 t
Število verig	1
Nosilnost	250 kg

Masa	3,2 kg
Vrsta izdelka	Škripci