



Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	250 mm
Velikost obračalne ploščice	12
primerna obračalna rezalna ploščica	XD..
Vijak za obračalno ploščico	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø rezila D_c	32 mm
Ø D_3	11 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Prevesna dolžina L_1	70 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Kot rampe α_{\max}	1,67 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	10,3 mm
Nastavitveni kot κ	12 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229908
-----------------	--------