

**Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Razred artikla	28R

**Opis****Opis:**

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229918 (T15; 2,1Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 0904
Velikost obračalne ploščice	09
Ø $D_3$	35 mm
Ø rezila $D_c$	50 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,5 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	34,3 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,42 stopinj
Nastavitveni kot $\kappa$	13 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Vpenjalni vijak	229918
-----------------	--------