

**X.LT..ER-D411, SP6519, Velikost obračalne ploščice: 06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221928 06
GTIN	4059782506541
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	06
Tip	INOX; Ti
ISO-oznaka obračalne ploščice	XPLT060308-ER-D411
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,37 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	SP6519
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 2,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	185 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	220 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		