

**X.LT..ER-D41, X400, Velikost obračalne ploščice: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221925 12
GTIN	2050002058590
Razred artikla	28F

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Velikost obračalne ploščice	12
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW120508-SR-D
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	X400
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 1,8 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
suho	primerno		
Zrak	primerno		