



Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	172 mm
Velikost obračalne ploščice	16
Ø držala D_s h6	40 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Prevesna dolžina L_1	102 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	3,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD..
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Kot rampe α_{\max}	3,18 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	6,3 mm
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229920
-----------------	--------