

**X.LT..ER-D41, X400, Velikost obračalne ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221925 16
GTIN	4059782506107
Razred artikla	28F

**Opis****Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Velikost obračalne ploščice	16
Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	XELW160512-SR-DD
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	X400
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,2 - 1,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
suho	primerno		
Zrak	primerno		