



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302747 32
GTIN	4067263015314
Razred artikla	32A

Tehnični opis

Nadomestna ER-vpenjalna matica	32
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Previsna dolžina A	60 mm
ER-vpenjalni ključ	32
Zunanji Ø D	50 mm
za ER-vpenjalne stročnice	32
Trn za rezkarje	BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

