

**Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319007 20
GTIN	4067263014270
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
Ø držala d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	16 mm

$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
$h_6$	30 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij