

**Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319007 40 |
| GTIN | 4067263014294 |
| Razred artikla | 32V |

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

| | |
|------------------------|---------|
| h_1 | 25 mm |
| h_2 | 25 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| Ø držala d_1 | 40 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 40 |
| l_2 | 44 mm |
| h_5 | 32,5 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| b ₁ | 85 mm |
| l ₁ | 22 mm |
| Oblika | B |
| Vrsta izdelka | VDI držala orodij |