



Držalo za orodje, oblika B2 radialno levo, kratko, Premer držala d1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319017 16
GTIN	4067263201113
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Tehnični opis

h_2	17 mm
b_1	42 mm
b_2	23 mm
h_1	12 mm
Ø držala d_1	16 mm
h_5	20 mm

Podatkovni list

l_1	13 mm
h_6	30 mm
l_2	24 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij