

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, 4-kotnik: 4mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293051 4      |
| GTIN                  | 4067263013839 |
| Razred artikla        | 29L           |

**Opis****Izvedba:**

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku**.

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020–293026; 293070–293076; 293030; 293033.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Toleranca                                   | 0,07 do 0,09 mm |
| Zev ključa                                  | 4 mm            |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm         |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Rezalni material | HM                                  |
| L                | 9 mm                                |
| Profil           | 4-kotnik                            |
| L <sub>1</sub>   | 18 mm                               |
| Ø d              | 8 mm                                |
| Prevleka         | WC/C                                |
| Vrsta izdelka    | Orodje za pehanje utorov in profila |