

**Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319027 30
GTIN	4067263201182
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_6	38 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h_5	28 mm
Ø držala d_1	30 mm

l_1	22 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij