

**Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319027 20
GTIN	4067263201175
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
\varnothing držala d_1	20 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
h_5	25 mm

h_6	30 mm
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij