

**Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319027 50
GTIN	4067263201205
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
l ₁	30 mm
l ₂	55 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50

h ₁	32 mm
b ₁	100 mm
Ø držala d ₁	50 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij