

**Držalo za orodje, oblika B5 radialno desno, dolgo, Premer držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319047 30
GTIN	4067263201281
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Ø držala d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm

b ₁	100 mm
h ₅	28 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij