

**Držalo za orodje, oblika B6 radialno levo, dolgo, Premer držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319057 30
GTIN	4067263201335
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

Barvna koda VDI-držala	VDI 30
$h_1$	20 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	22 mm
Ø držala $d_1$	30 mm
$h_5$	28 mm

$h_2$	29 mm
$b_2$	65 mm
$l_2$	40 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij