


Držalo za orodje, oblika B6 radialno levo, dolgo, Premer držala d1: 40mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319057 40
GTIN	4067263201342
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Ø držala d_1	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij