

**Premicna podpora ploščato, zunanji navoj, vrtljivo nazaj, Navoj M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370060 M6
GTIN	4059245309443
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Kroglja je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Samodejna vrnitev v začetni položaj.

Z zunanjim navojem.

Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritiski kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možno kombiniranje vrtljivih vpenjalnikov št. 370085–370086 ali vpenjalnih kavljcev št. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Navoj M	M6
Dolžina vratu L ₂	10 mm
Zunanji Ø D	7 mm
Dolžina l	36 mm

maksimalna obremenljivost (statična)

8 kN

Vrsta izdelka

Premicna podpora