



## Premicna podpora narebričeno, zunanji navoj, vrtljivo nazaj, Navoj M: M6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370069 M6
GTIN	4059245001040
Razred artikla	37K

### Opis

#### Izvedba:

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Samodejna vrnitev v začetni položaj.

Z zunanjim navojem.

#### Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

#### Napotek:

Možnost kombiniranja z vpenjalnimi kavli št. 370073 in 370074.

### Tehnični opis

Navoj M	M6
Zunanji $\varnothing D_1$	18 mm
Zunanji $\varnothing D$	22 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	50 kN

## Podatkovni list

Višina H	16,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Vrsta izdelka	Premicna podpora