

**Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370076 3
GTIN	4059245030842
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.  
Glava vijaka med montažo nalega na vpenjalnih kavljih.

**Uporaba:**

Neposredna vijačna pritrnitev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.  
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.  
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.  
Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

**Dodatni pribor:**

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo

**Tehnični opis**

Višina $H_2$	16 mm
$H_1$	66 mm
$F_{maks}$	13,9 kN
$\varnothing D_2$	18 mm

## Podatkovni list

B	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D	25 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj