



## Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 2



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 370075 2      |
| GTIN                  | 4059245030804 |
| Razred artikla        | 37K           |

### Opis

#### Izvedba:

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.

S potopnim vijakom.

Glava vijaka pogreznjena v vpenjalni kavelj.

#### Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

#### Dodatni pribor:

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo

### Tehnični opis

|              |        |
|--------------|--------|
| $F_{maks}$   | 8,8 kN |
| Višina $H_2$ | 12 mm  |
| $H_1$        | 52 mm  |

## Podatkovni list

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| $\emptyset D_2$ | 15 mm            |
| $\emptyset D$   | 20 mm            |
| $\emptyset D_1$ | 12 mm            |
| $\emptyset D_3$ | 8,5 mm           |
| B               | 15 mm            |
| Vrsta izdelka   | Vpenjalni kavelj |