

**Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 370076 4 |
| GTIN | 4059245030859 |
| Razred artikla | 37K |

Opis**Izvedba:**

V celoti iz poglobljenega jekla in bruniran.

Glava vijaka med montažo nalega na vpenjalnih kavljih.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

Dodatni pribor:

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|---------|
| H ₁ | 83 mm |
| Višina H ₂ | 20 mm |
| F _{maks} | 20,2 kN |
| Ø D | 32 mm |

Podatkovni list

| | |
|-------------------|------------------|
| $\varnothing D_2$ | 20 mm |
| B | 20 mm |
| $\varnothing D_3$ | 12,5 mm |
| $\varnothing D_1$ | 17 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni kavelj |