



## Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370075 4
GTIN	4059245030866
Razred artikla	37K

### Opis

#### Izvedba:

V celoti iz pobožšanega jekla in bruniran.

S potopnim vijakom.

Glava vijaka pogreznjena v vpenjalni kavelj.

#### Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

#### Dodatni pribor:

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo

### Tehnični opis

Višina $H_2$	20 mm
$H_1$	83 mm
$F_{maks}$	20,2 kN

## Podatkovni list

$\varnothing D_3$	12,5 mm
$\varnothing D_1$	17 mm
$\varnothing D$	32 mm
B	20 mm
$\varnothing D_2$	20 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj