



## Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370076 2
GTIN	4059245030835
Razred artikla	37K

### Opis

#### Izvedba:

V celoti iz poboljšane jekla in bruniran.  
Glava vijaka med montažo nalega na vpenjalnih kavljih.

#### Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.  
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.  
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.  
Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

#### Dodatni pribor:

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo

### Tehnični opis

$F_{maks}$	8,8 kN
$H_1$	52 mm
Višina $H_2$	12 mm
B	15 mm

## Podatkovni list

$\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	15 mm
$\varnothing D$	20 mm
$\varnothing D_3$	8,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni kavelj