

Yale

Dvigalo AL z jekleno verigo, Nosilnost: 1,5t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086012 1,5
GTIN	4025092051217
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz zelo trdne **aluminijeve zlitine** v kompaktni izvedbi z majhno lastno maso. Lahko tekoča **sklopka za verigo**.

Iglični ležaj za lahen tek. V ohišje vlito vodilo za verigo za neoviran tek verige.

Uporaba:

Predvsem za **mobilno uporabo**, majhne potrebne dvižne sile.

Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

Drсна sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

Tehnični opis

Material ohišja	Aluminijeva zlitina
Sklopka za verigo	da
Nosilnost	1500 kg
Normalna višina dviga	1,5 m
Nosilnost t	1,5 t
Število verig	1
Masa	10 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec