

Garant**Rezkar za velika podajanja Feedking, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212905 35/5
GTIN	4045197549747
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

Napotek:

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø rezila D _c	35 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 070308

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	57 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,85 mm
Kot rampe α_{maks}	0,82 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Serija	FeedKing
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP