

Garant

Rezkar za velika podajanja Feedking, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212905 25/2
GTIN	4045197320865
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

Napotek:

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stblom art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø D ₂	20,7 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1,15 mm
Vpenjalni navoj M	M12
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 09T308

Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	8,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,15 mm
Kot rampe α_{maks}	2,02 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Serija	FeedKing
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219933