

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
200/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vijak za obračalno ploščico	229700
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	213 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Ø rezila D_c	200 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	6 mm

Podložna ploščica	229750
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Število rezil Z	10
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229702
Vpenjalni vijak	229700
Podložna ploščica	229750