

**Garant****Rezkar za velika podajanja Feedking, z navojem, Ø D/število rezil Z: 40/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212905 40/4
GTIN	4045197320902
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

### Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

### Napotek:

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stblom art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	42 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø $D_1$ h6	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 09T308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219933 (15IP; 3,8 Nm)

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,15 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	23,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	64 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,15 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,73 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Serija	FeedKing
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219933
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP