

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1225, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222810 ST1400
GTIN	
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,11 – 0,38 mm
Tip	ST1400
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNMU 1205 ANER-GM
Zvrst	PR1225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		