

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1525, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222822 UNI
GTIN	4960664671229
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Brušena izvedba. Za bistveno boljšo kakovost površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNEU 1205 ANER-GL
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		