

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
100/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

maksimalni zunanji Ø D_{maks}	113 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p maks}$	6 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700
Ø rezila D_c	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm

Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------