

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
250/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

Podložna ploščica	229750
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700
Ø rezila D_c	250 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	263 mm

Vijak za podložno ploščico	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
Število rezil Z	12
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Podložna ploščica	229750
Vpenjalni vijak	229702
Vpenjalni vijak	229700