



Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 250/16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	6 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	263 mm
Ø rezila D_c	250 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205

Število rezil Z	16
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------