

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222815 GG
GTIN	4960664671151
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,06 – 0,25 mm
Tip	GG
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNMU 1205 ANER-GH
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		