

EFFBE**Plošče za podlaganje EPA, Maksimalna nosilnost: 750kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086006 750
GTIN	4045197349477
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.

Telo iz elastomerov, odpornih proti olju in staranju, nedrseče. Trdota Shore (A) CR 80.

Uporaba:

Za postavitev strojev in delavniškega pohištva, pri katerih ni mogoče uporabiti drugih nivelirnih podstavkov. Za prilagoditev velikosti je plošče možno obrezati.

Napotek:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	750 kg
Višina H	13 mm
Dolžina A	70 mm
Širina B	70 mm
Vrsta izdelka	Podstavek proti vibracijam

