

EFFBE**Univerzalni nivelirni element z izravnavo višine LM, Maksimalna nosilnost: 480kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086002 480
GTIN	4045197349422
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.

Podstavki iz kovine in elastomerov v kompaktni izvedbi z vgrajenim sistemom niveliranja preko centralnega nastavitvenega vijaka.

Uporaba:

Za postavitev strojev brez talnega sidranja.

Napotek:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost stiskalnic	450 kg
Najvišja dopustna statična obremenitev	600 daN

Maksimalna nosilnost stružnih strojev in strojev za brušenje površine	220 kg
Maksimalno območje niveliranja (izravnavanje višine Ni)	15 mm
Maksimalna nosilnost rezkalnih strojev	300 kg
Maksimalna nosilnost	480 kg
Ø navoja G	M10
Ø D	80 mm
Dolžina vijaka S	80 mm
Višina H	25 mm
Vrsta izdelka	Podstavek proti vibracijam